



KINTEK SOLUTION

Molds & Accessories 카탈로그

Contact us for more catalogs of Laboratory Press Machine, Battery Lab Consumables & Materials, Battery Testing & Electrochemical Equipment, Electrode Fabrication Equipment, Cell Assembly & Filling Equipment, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KINTEK Solution은 배터리 R&D 및 첨단 소재 연구를 위한 포괄적인 실험실 장비를 전문으로 하는 기술 중심의 혁신 기업입니다. 당사의 포트폴리오는 혼합, 코팅, 정밀 프레스(자동, 가열, 등방압)부터 셀 조립 및 테스트에 이르기까지 전체 셀 제조 워크플로우를 아우릅니다. 또한 세라믹 및 분말 야금 분야에서도 필수적인 당사의 시스템은 정밀도, 안전성 및 반복성을 최우선으로 하여 연구자와 산업 실험실이 획기적인 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.



실험실용 실험실용 이중 플레이트 가열 금형

품목 번호: PMD



소개

실험실용 정밀 이중 플레이트 가열 몰드로, 이중 구역 온도 제어, 빠른 냉각 및 균일한 가열이 특징입니다. 재료 테스트 및 샘플 준비에 이상적입니다.

자세히 알아보기

장비 모델	PMD
샘플 모양을 누릅니다.	
가열 온도	실온-300°C(최대 500°C 모델 사용 가능)
금형 재료	합금 공구강: Cr12MoV
압자 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	맞춤형 옵션은 당사에 문의하세요
샘플 두께	0.02-0.1mm(N)
외부 치수 1	180*180*130mm(L*W*H)
외부 치수 2	200*200*130mm(L*W*H)
외부 치수 3	300*300*130mm(L*W*H)
금형 무게	32Kg / 38Kg / 88Kg

치수 다이어그램

샘플 준비용 랩 링 프레스 몰드

품목 번호: PMO



소개

실험실 및 산업에서 균일한 펠릿을 위한 고정밀 링 프레스 다이. 내구성이 뛰어난 Cr12MoV 합금, $\Phi 3-80\text{mm}$ 크기. 지금 바로 효율성과 정확성을 높이세요!

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMQ	
샘플 모양		
금형 소재	합금 공구강: Cr12MoV	
압자 경도	HRC60-HRC62	
샘플 크기 옵션	$\Phi 7-3$, $\Phi 10-5$, $\Phi 20-10\text{mm(M)}$	$\Phi 30-10$, $\Phi 50-20\text{mm(D)}$
캐비티 깊이	40mm(N)	45mm(D)
치수	$\Phi 53 \times 120\text{mm(L*H)}$	$\Phi 72 \times 100\text{mm}$, $\Phi 88 \times 120\text{mm(D*L)}$
무게	1.4Kg	3.5kg, 5kg
유압식 파워더 프레스 크기 다이어그램		

실험실 원형 양방향 프레스 금형

품목 번호: PMSY



소개


실험실용 정밀 원형 양방향 프레스 금형, 고밀도 압축, Cr12MoV 합금강. 분말 야금 및 세라믹에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMSY
샘플 모양	
다이 재질	합금 공구강: Cr12MoV
압자 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ12、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20mm(M)
캐비티 깊이	40mm(N)
치수	Φ88*175mm(L*H)
무게	3.0Kg
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램	

실험실 열 프레스 특수 금형

품목 번호: PCHF



소개

안정적인 시료 전처리를 위한 정밀 KINTEK 실험실 프레스 금형. 내구성이 뛰어나고 사용자 정의가 가능하며 다양한 연구 요구에 이상적입니다. 지금 바로 실험실의 효율성을 높여보세요!

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PCHF
샘플 모양	
다이 가열	0°C-500°C
압자 경도	SUS 304
샘플 크기	직사각형 또는 뼈 모양
캐비티 깊이	0.75mm, 1.35mm, 1.75mm, 2.75mm
치수	80x80, 180x180, 200x200mm
무게	0.4kg, 0.8kg, 1.0kg
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램	

탈형 없는 실험실용 적외선 프레스 금형

품목 번호: PMI



소개

탈형 없이 높은 투과율을 달성하는 킨텍의 비분리형 몰드로 적외선 시료 준비를 간소화하세요. 분광학에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMI-A	PMI-B
샘플 모양		
다이 재료	텅스텐 카바이드	
압자 경도	HRC68-HRC85	
샘플 크기	Φ13 mm(M)	Φ7 mm(M)
캐비티 깊이	10mm(N)	5mm(N)
치수	Φ76*50*70mm(L*W*H)	Φ76*30*70mm(L*W*H)
무게	0.76Kg	0.35Kg
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램		

실험실용 실험실 Xrf 봉산 분말 펠릿 프레스 금형

품목 번호: PMXB

소개

정확한 시료 준비를 위한 정밀 XRF 봉산 펠릿 프레스링
몰드. 내구성이 뛰어난 고급 합금 공구강으로 신뢰할 수
있는 XRF 분광 결과를 보장합니다.

자세히 알아보기



기기 모델	PMXB
압착된 샘플 모양 및 일반적인 결과	
금형 재료	합금 공구강: C-12Nov
압자 경도	HRC60-HRC62
표준 샘플 크기	Φ32mm, Φ40mm
캐비티 깊이	45mm(N)
외부 치수(직경 x 높이)	Φ73mm X 133mm
금형 무게	3.2Kg
사이즈 다이어그램	

압력 [MPa]	50	100	200	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ32mm 샘플의 힘 [톤]	4.02	8.04	16	24.1	32.1	48.2	64.3	80.4	96.5	120
Φ40mm 샘플의 힘 [톤]	6.28	12.5	25.1	37.6	50.2	75.3	100	125	150	188

팁: 이 몰드는 100-800 MPa 범위에서 최적으로 사용됩니다. 몰드의 최대 압력 제한은 1500MPa입니다.

Ftir용 Xrf Kbr 스틸링 랩 파우더 펠릿 프레스 금형

품목 번호: PMXS

소개

실험실 시료 전처리용 정밀 XRF 스틸 링 펠릿 몰드.
내구성이 뛰어나고 효율적이며 정확한 XRF 분석을
보장합니다. 맞춤형 크기로 제작 가능. 지금 주문하세요!

[자세히 알아보기](#)



기기 모델	PMXS
샘플 모양	
금형 재질	합금 공구강: Cr12MoV
압자 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ32mm, Φ40mm(M)
캐비티 깊이	45mm(N)
치수	Φ73*133mm(L*H)
무게	3.2Kg
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램	

실험실 애플리케이션을 위한 특수 형상 실험실 프레스 금형

품목 번호: PMT



소개

정밀한 실험실 애플리케이션을 위한 특수 형상 프레스 금형. 맞춤형 고압 성능과 다양한 형상을 제공합니다. 세라믹, 제약 등에 이상적입니다. 지금 바로 킨텍에 문의하세요!

[자세히 알아보기](#)

장비 모델	PMT
샘플 모양	
금형 소재	합금 공구강: Cr12MoV
압자 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기(직경)	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm(M)(사용자 지정 가능)
캐비티 깊이	40mm(N)(사용자 지정 가능)
치수(외부)	Φ53*120mm(L*H)(사용자 지정에 따라 다름)
무게	약 1.4Kg(사용자 지정에 따라 다름)
유압식 파우더 프레스 사이즈 호환성 다이어그램	

실험실용 실험실 원통형 프레스 금형 조립

품목 번호: PMAC

소개

완벽한 시료 전처리를 위한 프리미엄 실험실 원통형 프레스 몰드. 박리 방지, 내구성이 뛰어난 일본산 강철. 맞춤형 사이즈 제공. 지금 주문하세요!

[자세히 알아보기](#)



모델	PMAC-A	PMAC-B	PMAC-C	PMAC-D	PMAC-E
재료	Cr12MoV				
압자 경도	HRC60-HRC62				
샘플 크기	Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8, Φ10mm(M)	Φ12, Φ13, Φ15, Φ18, Φ20mm(M)	Φ30, Φ40mm (M)	Φ50, Φ60mm (M)	Φ70, Φ80mm(M)
캐비티 깊이	30mm(N)	40mm(N)	50mm(N)	55mm(N)	60mm(N)
외부 치수	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm, Φ95*133mm(L*H)	Φ115*150mm, Φ127*150mm(L*H)	Φ153*180mm, Φ180*180mm(L*H)
무게(Kg)	0.75Kg	1.2Kg	3.8Kg, 6.3Kg	14Kg, 20Kg	30Kg, 40Kg

다른 크기는 사용자 정의 가능

실험실용 스퀘어 랩 프레스 몰드 조립

품목 번호: PMAS



소개

킨텍의 어셈블 랩 프레스 몰드는 섬세한 재료에 대한 정밀한 샘플 준비를 보장하고 빠른 분해 설계로 손상을 방지합니다. 얇은 스트립 및 안정적인 탈형에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
재질	Cr12MoV				
압자 경도	HRC60-HRC62				
샘플 크기	3*3, 4*4, 5*5, 6*6, 8*8, 10*10mm (M)	12*12, 15*15, 18*18, 20*20mm (M)	30*30, 40*40mm (M)	50*50, 60*60 mm(M)	70*70, 80*80 mm (M)
캐비티 깊이	30mm(N)	40mm(N)	50mm(N)	55mm(N)	60mm(N)
외부 치수	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ95*133mm, Φ115*133mm(L*H)	Φ127*150mm, Φ153*150mm (L*H)	Φ180*180mm, Φ200*180mm(L*H)
무게(Kg)	1.2Kg	3.6Kg	7Kg, 14Kg	20Kg, 30Kg	40Kg, 50Kg

다른 크기는 사용자 정의 가능

실험실 샘플 준비용 초경 실험실 프레스 금형

품목 번호: PMW



소개

정밀한 시료 전처리를 위한 프리미엄 카바이드 실험실 프레스 몰드. 내구성이 뛰어난 고경도 YT15 소재, 맞춤형 크기. XRF, 배터리 연구 등에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
재질	카바이드 YT15						
인텐터 경도	HRC85-HRC90						
샘플 크기	φ3 / φ4 / φ5 / φ6 / φ8 / φ10 mm	φ12 / φ13 / φ15 / φ18 / φ20 mm	φ22 / φ25 / φ28 / φ30 mm				
캐비티 깊이	30 mm	40 mm	45 mm				
외부 치수	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm				
무게(Kg)	0.78	1.8	3.8				

다른 크기는 맞춤 제작 가능

등방성 성형을 위한 실험실 등방성 프레스 금형

품목 번호: PIPM




소개

실험실 프레스를 위한 고품질 등방성 프레스 금형 -
균일한 밀도, 정밀 부품 및 고급 재료 연구를 달성합니다.
지금 킨텍의 솔루션을 살펴보세요!

[자세히 알아보기](#)

실험실용 스퀘어 랩 프레스 금형

품목 번호: PMS



소개

킨텍의 스퀘어 랩 프레스 몰드는 균일한 스트립 샘플을 정밀하게 제작합니다. 내구성이 뛰어난 Cr12MoV 강철, 다양한 크기로 실험실 용도에 이상적입니다. 지금 바로 샘플 준비를 개선하세요!

자세히 알아보기

모델	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
재료	Cr12MoV						
압자 경도	HRC60-HRC62						
샘플 크기	3×3 / 4×4 / 5×5 / 6×6 / 8×8 / 10×10 mm	12×12 / 15×15 / 16×16 / 18×18 / 20×20 mm	22×22 / 25×25 / 30×30 mm	32×32 / 35×35 / 40×40 mm	50×50 / 60×60 / 70×70 mm	81-150 mm(긴 쪽)	151-200mm(긴 쪽)
캐비티 깊이	20 mm	30 mm	40mm	45 mm	55/60/65 mm	60mm	60mm
외부 치수	φ43×93mm	φ53×120mm	φ73×133mm	φ88×150mm	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160×140mm	220×160mm
무게(Kg)	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25kg-40kg	45kg-80kg

다른 크기는 맞춤 제작이 가능합니다. [자세한 내용은 문의하세요.](#)

실험실용 실험실 원통형 프레스 금형

품목 번호: PMC



소개

실험실 샘플 준비용 정밀 원통형 프레스 몰드. 내구성이 뛰어나고 성능이 우수하며 XRF, 배터리 연구 및 재료 테스트에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 지금 바로 주문하세요!

자세히 알아보기

기술 사양	아래 세부 사양에서 특정 요구 사항에 맞는 이상적인 몰드 구성을 선택하세요. 당사의 몰드는 다양한 시료 크기와 압력에 걸쳐 일관된 성능을 제공하도록 설계되었습니다.		기기 모델	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E
PMC-F	PMC-G	금형 소재						
고속 공구강 ASSAB +17	합금 공구강: Cr12MoV	인덴터 경도						
HRC68-HRC70	HRC60-HRC62	샘플 크기	Φ3, Φ4, Φ5, Φ6 mm(M)	Φ7, 8, 9, 10, 11, 11.5, 12, 12.7, 13 mm(M)	Φ15, Φ16, Φ18, Φ20, Φ22, Φ25 mm (M)	Φ28, Φ30, Φ32, Φ35, Φ40 mm (M)	Φ50, Φ60, Φ70mm (M)	
Φ80, Φ90, Φ100mm (M)	Φ120, Φ150(M)	캐비티 깊이	20mm(N)	30mm (N)	40mm (N)	45mm(N)	55, 60, 65mm(N)	
65mm(N)	65mm(N)	치수	Φ43 * 78mm(L*H)	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ88*150mm, Φ98*180mm, Φ108*180mm(L*H)	
Φ118*150mm, Φ128*180mm, Φ138*180mm(L*H)	Φ168*180mm, Φ218*180mm(L*H)	무게	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2.9Kg	5.1Kg, 7.3Kg, 9Kg	

11.5Kg, 14Kg, 20Kg 30Kg, 40Kg [맞춤형 사이즈가 필요하신가요?](#)

정밀한 온도 제어를 위한 적외선 가열 정량 평판 몰드

품목 번호: PMHD



소개

실험실용 정밀 적외선 가열 평판 몰드 - 균일한 열 분포,
PID 제어, 고온 안정성. 지금 바로 샘플 준비를
개선하세요!

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMHD-A	PMHD-B
샘플 모양		
다이 가열	0.0°C-300.0°C	0.0°C-300.0°C
다이 재료	합금 공구강 :Cr12MoV	합금 공구강 :Cr12MoV
샘플 크기	Φ50mm (d)	Φ25mm (d)
샘플 두께	15-100μm	25、50、100、250、500μm(측정 루프 6개)
치수	200*60mm(D*H)	200*60mm(D*H)
무게	220V/300W	220V/300W
유압식 파워더 프레스 크기 다이어그램		

실험실용 원통형 실험실 전기 가열 프레스 금형

품목 번호: PMH



소개

킨텍의 원통형 전기 가열 프레스 몰드는 실험실 샘플 준비를 위한 빠른 가열(최대 500°C), 정밀한 제어 및 맞춤형 크기를 제공합니다. 배터리, 세라믹 및 재료 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

샘플의 모양을 누릅니다.	
가열 온도	실온-300.0°C(최대 500°C 모델 사용 가능)
보푸라기의 재질	합금 공구강: 440C
압자 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ10, Φ13, Φ15, Φ20, Φ30, Φ40mm(사용자 지정 가능)
캐비티 깊이	40mm(N)
외부 치수	Φ78*138mm, Φ90*138mm(L**H)
전원 공급 장치	300W(220V/110V 사용자 지정 가능)
금형 무게	약 9kg

치수 다이어그램

금형 압력 [Mpa]	50	100	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ8 T	0.25	0.5	1.5	2.01	3.01	4.02	5.02	6.03	7.53
Φ10 T	0.39	0.78	2.35	3.14	4.71	6.28	7.85	9.42	11.7
Φ12 T	0.56	1.13	3.39	4.52	6.78	9.04	11.3	13.5	16.9
Φ13 T	0.66	1.32	3.98	5.3	7.96	10.6	13.2	15.9	19.9
Φ15 T	0.88	1.76	5.3	7.06	10.6	14.1	17.6	21.2	26.5
Φ20 T	1.57	3.14	9.42	12.5	18.8	25.1	31.4	37.6	47.1

실험실 애플리케이션을 위한 실험실 적외선 프레스 금형

품목 번호: PMID

소개

킨텍의 실험실용 프레스 몰드는 내구성이 뛰어난 텅스텐 카바이드 구조로 정밀한 시료 전처리를 보장합니다. FTIR, XRF 및 배터리 연구에 이상적입니다. 맞춤형 크기도 가능합니다.


[자세히 알아보기](#)



기기 모델	PMID	
샘플 모양		
금형 재료		텅스텐 카바이드
압자 경도		HRC68-HRC85
표준 샘플 크기		Φ13 mm(M)
캐비티 깊이		20mm(N)
치수		Φ43*78mm(L*H)
무게		0.76Kg
유압식 파우더 프레스 다이 사이즈 다이어그램		

실험실용 사각형 양방향 압력 몰드

품목 번호: PMS-F



소개

킨텍의 정사각형 양방향 압력 몰드로 고정밀 분말 성형을 달성하여 우수한 실험실 결과를 얻을 수 있습니다. 지금 살펴보세요!

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMSY
샘플 형상 기능	
금형 소재	합금 공구강: Cr12MoV
압자 경도	HRC60-HRC62
표준 샘플 크기(사용자 정의 가능)	12*12, 15*15, 18*18, 20*20 mm(M)
캐비티 깊이	40mm(N)
치수	Φ88*175mm(L*H)
무게	3.0Kg
유압식 파우더 프레스 다이 구성품 다이어그램	

실험실 버튼 배터리 분해 및 밀봉 몰드

품목 번호: PCKM



소개

킨텍의 정밀 버튼 배터리 썰링 몰드는 실험실과 생산에서 오염 없이 밀폐된 결과를 보장합니다. 내구성이 뛰어난 고성능 솔루션으로 효율성을 높이세요.

자세히 알아보기

기기 모델	버튼 배터리 제거 금형	버튼 배터리 썰링 금형
분해 금형	CR16,CR20,CR24,CR30 옵션	CR16,CR20,CR24,CR30 옵션
분해 압력		0.8-1.2톤
치수	Φ60*140mm(L*H)	Φ60X140mm(LXH)
무게	1.85kg	1.85kg

썰링 몰드 크기 다이어그램

실험실 버튼 배터리 태블릿 프레스 쥘링 몰드

품목 번호: PMN



소개


버튼 배터리 조립 및 분석을 위한 정밀 쥘링 다이.
내구성이 뛰어난 경화 강철, CR16-CR30 호환. 배터리
무결성 및 성능 향상. 지금 구입하세요!

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMN
이중 목적 금형	쥘링, 개방 및 이중 용도
쥘링 기능	CR16, CR20, CR24, CR30 옵션
쥘링 압력	0.8-1.2톤
해체 기능	CR16, CR20, CR24, CR30 옵션
해체 압력	
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램	

랩 폴리곤 프레스 몰드

품목 번호: PMPD



소개


금속 분말 및 재료용 정밀 다각형 프레스 금형. 맞춤형 모양, 고압 압축, 내구성 있는 디자인. 실험실 및 제조에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMPD
샘플 모양	(다각형, 예: 정사각형, 육각형 등)
다이 재질	합금 공구강: Cr12MoV
인텐터 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기(예시, 사용자 정의 가능)	5x5, 10x10, 15x15, 20x20mm(M) (요청 시 다른 크기 제공 가능)
캐비티 깊이	40mm(N)(사용자 지정 가능)
치수(전체 몰드)	Φ53*120mm(L*H)(샘플 크기에 따라 달라질 수 있음)
무게(대략)	1.4Kg(크기에 따라 달라질 수 있음)
유압식 파우더 프레스 사이즈 호환성 다이어그램	

실험실 크랙 방지 프레스 금형

품목 번호: PML



소개

실험실용 정밀 크랙 방지 프레스 몰드. 내구성이 뛰어난 Cr12MoV 강철, 고압 내성, 맞춤형 크기. 재료 테스트에 이상적입니다. 지금 구입하세요!

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMT
샘플 모양	
금형 소재	합금 공구강: Cr12MoV
압자 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기(표준 옵션)	Φ6mm, Φ8mm, Φ10mm, Φ15mm, Φ20mm(사용자 정의 가능 - M)
캐비티 깊이	40mm(사용자 지정 가능 - N)
치수(외부)	Φ98*120mm(L*H)
무게	약 5Kg
유압식 파워더 프레스 사이즈 호환성 다이어그램	

저울이 있는 실험실 원통형 프레스 금형

품목 번호: PCMC



소개

킨텍의 원통형 프레스 몰드는 균일한 압력, 다양한 형태, 선택적 가열로 정밀한 재료 가공을 보장합니다. 실험실 및 산업에 이상적입니다. 지금 전문가의 조언을 받아보세요!

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PCMC
샘플 모양	
다이 가열	합금 공구강: Cr12MoV
압자 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20 mm(M)
캐비티 깊이	100mm(N)
치수	Φ53*220mm(L*H)
무게	4.8Kg
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램	

Ftir용 Xrf Kbr 플라스틱 링 분말 펠릿 프레스 금형

품목 번호: PMXP



소개

정밀한 시료 제작을 위한 플라스틱 링이 장착된 XRF 분말 펠릿 프레스 금형입니다. 내구성 있는 합금 공구강 구조로 균일한 펠릿을 얻을 수 있습니다. 주문 제작 규격도 가능합니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PMXP
시료 프레스 형상	
가열 온도	상온 - 300°C (참고: 가열식 실험실 프레스 또는 가열식 금형 변형 모델용)
금형 재질	합금 공구강
시료 크기	Φ25mm (d)
시료 두께	15, 25, 50, 100, 250, 500 μm (6개의 정량 링 사용)
외부 치수	200*60mm (D*H)
전원 공급	220V/300W (참고: 관련 가열식 프레스 또는 가열식 금형 변형 모델에 해당)
치수 도면	

랩 볼 프레스 몰드

품목 번호: PMQ



소개

정밀한 실험실 재료 성형을 위한 고성능 볼 프레스 몰드.
금속/세라믹 압축을 위한 내구성이 뛰어난 다용도
디자인. $\Phi 3-80\text{mm}$ 사이즈 살펴보기. 지금 바로 킨텍
전문가에게 문의하세요!

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMQ	
샘플 모양		
다이 가열	합금 공구강: Cr12MoV	
압자 경도	HRC60-HRC62	
샘플 크기	$\Phi 6$ 、 $\Phi 8$ 、 $\Phi 10$ 、 $\Phi 15$ 、 $\Phi 20\text{mm}$ (M)	$\Phi 30$ 、 $\Phi 40$ 、 $\Phi 50\text{mm}$ (M)
캐비티 깊이	40mm(N)	60mm(N)
치수	$\Phi 53 \times 120\text{mm}$ (L*H)	$\Phi 88 \times 150\text{mm}$ (L*H)
무게	1.4kg	5.8kg
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램		



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

WhatsApp