

알루미늄 셀 소형 커패시터 홈 가공 및 밀봉기

품목 번호: CX14



소개

Φ16 케이스용 알루미늄 셀 소형 커패시터 홈 가공 및 밀봉기는 동기화된 홈 가공과 밀봉, 높은 동심도, 안정적인 치수, 98%의 가동률 및 50만 회의 툴링 수명을 제공하여 자동 클램핑, 수입 홈 가공 툴링 및 편리한 조작성을 통해 효율적인 생산을 지원합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
소형 알루미늄 셀 커패시터 생산	조정된 홈 가공 및 밀봉 작업을 통해 Φ16 알루미늄 셀 커패시터를 가공합니다.	더 적은 공정 단계로 반복 가능한 셀 성형을 지원합니다.
커패시터 가장자리 홈 가공	고경도 홈 가공 툴을 사용하여 알루미늄 커패시터 셀에 필요한 홈을 생성합니다.	공정 내구성을 향상시키고 긴 툴링 수명을 지원합니다.
커패시터 밀봉 및 플랜징	셀 밀봉 및 플랜징 작업을 위해 금형 회전 밀봉을 수행합니다.	제어된 기계적 성형과 일관된 가장자리 치수를 제공합니다.
배터리 및 에너지 저장 부품 제조	컴팩트한 알루미늄 부품 성형이 필요한 특수 생산 워크플로우에 통합됩니다.	반복적인 셀 가공을 위한 컴팩트하고 전용적인 솔루션을 제공합니다.
파일럿 생산 및 공정 개발	알루미늄 셀 커패시터의 소규모 또는 개발 단계 생산을 지원합니다.	효율적인 공정 평가를 위해 여러 성형 단계를 하나의 장치에 결합합니다.
맞춤형 커패시터 규격	표준 Φ16 규격 외의 알루미늄 셀 커패시터 사양에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.	제조업체가 응용 분야별 제품 요구 사항에 장비를 맞춤할 수 있도록 돕습니다.

매개변수	사양
제품 품번	CX14
응용 분야	소형 알루미늄 셀 커패시터용 홈 가공, 밀봉 및 플랜징 성형
표준 적용 커패시터	Φ16 알루미늄 셀 커패시터
기타 제품 사양	맞춤화 가능
가동률	98%
전원 공급	220 V / 50 Hz
전력	0.2 kW
전체 치수	L300 mm × W240 mm × H570 mm
중량	약 40 kg
밀봉 및 플랜징 공정	금형 회전 밀봉 방식
통합 작업	홈 가공 및 밀봉
홈 가공 툴 소재	수입 소재
홈 가공 툴 경도	고경도
툴링 및 금형 수명	정상 사용 시 500,000회 이상

매개변수	사양
제품 고정 방식	자동 재킷 클램핑
피딩 가이드	고정밀 리니어 가이드