

매개변수	MQ06 고정 길이 및 광섬유 센서 추적 구성	MQ06 표준 구성
절단 속도	1-8 m/min, 조절 가능	1-8 m/min, 조절 가능
가장자리 절단 정확도	±0.5 mm	±0.5 mm
절단 가장자리 평탄도	±0.5 mm	명시되지 않음
연와인딩 방식	연와인딩 섹션, 연와인딩 모터 및 장력 제어 메커니즘	마그네틱 파우더 장력 제어 메커니즘 및 마그네틱 파우더 클러치가 있는 공압 샤프트 연와인딩
연와인딩 샤프트	Ø75 공압 팽창 샤프트	Ø75 공압 팽창 샤프트
구동 구성 요소	스테퍼 모터 및 드라이버; 연와인딩 모터	수입 스테퍼 모터 및 드라이버
공급 롤러	고무 전송 롤러	고무 롤러 및 강철 롤러 세트
재료 고정 구성 요소	명시되지 않음	재료 압착 실린더
절단 액추에이터	Airtac 절단 실린더	Airtac 절단 실린더
블레이드	인레이 고속도강 블레이드	SKD11 블레이드
센서	추적용 광섬유 센서	광전 눈
HMI 및 제어	대만 Weinview 터치스크린; Panasonic PLC	대만 Weinview 터치스크린; Panasonic PLC
전체 장비 치수 (L × W × H)	1060x910x1350 mm	1200x1000x1100 mm
전원 공급	AC220V/50HZ	AC220V/50HZ
전력	2.5KW	1.5KW
장비 중량	약 380KG	약 1.0 톤
포장 치수 (L × W × H)	1150*1300*1650 mm	명시되지 않음
포장 중량	약 430kg	명시되지 않음