

## Xrf 및 Kbr 펠릿 프레스용 자동 실험실 유압 프레스

품목 번호: PMXA



### 소개

KinTek XRF 펠릿 프레스: 정밀한 XRF/IR 분석을 위한 자동화된 샘플 준비. 고품질 펠릿, 프로그래밍 가능한 압력, 내구성 있는 디자인. 지금 바로 실험실 효율성을 높이세요!

### 자세히 알아보기

| 장비 모델               | PMXA-30T                                      | PMXA-40T                                      | PMXA-60T                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 압력 범위               | 1-30.0톤                                       | 0-40.0톤                                       | 0-60.0톤                                       |
| 가압 프로세스             | 프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 시간 제한 압력 해제 - 자동 시료 배출 | 프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 시간 제한 압력 해제 - 자동 시료 배출 | 프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 시간 제한 압력 해제 - 자동 시료 배출 |
| 유지 시간               | 0-999초                                        | 0-999초                                        | 0-999초                                        |
| 압력 변환               | 프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.                | 프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.                | 프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.                |
| 디스플레이               | 4.3인치 LCD 화면                                  | 4.3인치 LCD 화면                                  | 4.3인치 LCD 화면                                  |
| 금속 버튼               | 수명이 100,000회 이상인 은도금 접점                       | 수명이 100,000회 이상인 은도금 접점                       | 수명이 100,000회 이상인 은도금 접점                       |
| 금형 내장               | 봉산/스틸링/플라스틱 링 몰드(몰드 1세트 내장)                   | 봉산/스틸링/플라스틱 링 몰드(몰드 1세트 내장)                   | 봉산 / 스틸 링 / 플라스틱 링 금형 (금형 1 세트 내장)            |
| 샘플 크기               | 표준 구성 40mm(사용자 지정 가능)                         | 표준 구성 40mm(사용자 지정 가능)                         | 표준 구성 40mm(사용자 지정 가능)                         |
| 금형 재료               | 440C 몰드 스틸                                    | 440C 금형강                                      | 440C 금형강                                      |
| 탈형 방법               | 자동 스트리핑                                       | 자동 스트리핑                                       | 자동 스트리핑                                       |
| 외부 치수(L×W×H)        | 250×390×460mm                                 | 280×460×550mm                                 | 300×520×580mm                                 |
| 장비 전원 공급 장치         | 550W(220V/110V 사용자 지정 가능)                     | 550W(220V/110V 사용자 지정 가능)                     | 550W(220V/110V 사용자 지정 가능)                     |
| 장비 무게               | 약 120Kg                                       | 약 150Kg                                       | 약 180Kg                                       |
| 분말 정제 프레스의 치수 다이어그램 | 아래 그림 참조                                      | 아래 그림 참조                                      | 아래 그림 참조                                      |