

: P C E A



K I N T E K

!

	PCEA - 12 T	PCEA - 20 T	PCEA - 30 T	PCEA - 40 T	PCEA - 60 T	PCEA - 100 T	PCEA - 150 T
	0 . 2 - 12 . 0	1 - 20 . 0	1 - 30 . 0	1 - 40 . 0	1 - 60 . 0	1 - 100 . 0	1 - 150 . 0
	4 . 3	L C D			7	L C D	
	100 , 000						

--	--	--	--	--	--	--	--

	(T 30 mm	50 mm					
(M × N)	110 × 140 mm	140 × 160 mm	140 × 160 mm	175 × 180 mm	185 × 220 mm	185 × 250 mm	200 × 260 mm

(L × W ×	185 × 320 × 360 mm	230 × 390 × 42	230 × 390 × 42	280 × 460 × 55	300 × 520 × 58	330 × 580 × 62	400 × 620 × 620 mm
-----------	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

	240 W (220 V / 110 V	550 W (220 V / 110 V	)		1500 W (220 V / 110 V		
--	-----------------------	-----------------------	---	--	------------------------	--	--

	50 Kg	90 Kg	150 Kg	180 Kg	240 Kg	380 Kg	
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--