

버튼 배터리용 버튼 배터리 쥘링 기계

품목 번호: PC2NS



소개

킨텍의 수동 버튼 배터리 실러는 CR2032, LR44 배터리를 정밀하고 밀폐된 상태로 밀봉할 수 있습니다. 실험실, R&D 및 소규모 생산에 이상적입니다. 지금 바로 효율성을 높이세요!

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PC2NS
압력 범위	0-2T(0-25MPa)
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 32mm(d)
압력 게이지	디지털 디스플레이 0.00-40.00MPa
표준 몰드	표준 CR20 시리즈 패키지 몰드
쥘링 금형	옵션 CR16, CR20, CR24, CR30 등
쥘링 압력	일반적으로 0.8-1.2톤 사이
셀 제거 금형	옵션 CR16, CR20, CR24, CR30 등
셀 제거 압력	일반적으로 0.4톤 이내
전체 치수	210*165*290mm(LX*W*H)
장비 무게	12Kg

장비 크기 다이어그램