

실험실용 버튼 배터리 밀봉 프레스 기계

품목 번호: PP2N



소개

정밀 썰링, 시간당 300~600개, 지능형 압력 제어가 가능한 킨텍의 전기 실러로 버튼 배터리 생산량을 늘리세요. 지금 수율을 향상하세요!

자세히 알아보기

기기 모델	PP2N
압력 범위	50-1500kg
압력 추가 프로세스	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 시간 지정 압력 해제
압력 유지 시간	0-999초
압력 변환	프로그램이 금형이 견딜 수 있는 압력을 자동으로 변환합니다.
LCD 디스플레이	4.3인치 LCD 화면
썰링 몰드	CR16, CR20, CR24, CR30 등 옵션.
셀 제거 금형	옵션 CR16, CR20, CR24, CR30 등
표준 금형	표준 CR20 시리즈 포장 금형
치수	220*240*380(L*W*H)
장비 전원 공급 장치	220V(50Hz/60Hz)
장비 무게	35kg
장비 크기 다이어그램	