

소형 고체 전지 실험실용 유압식 핫 프레스

품목 번호: MY24



소개

고체 전지 제조, 고분자 복합재 경화, 전극 라미네이션을 위해 설계된 소형 벤치탑 유압식 핫 프레스입니다. 최대 500°C까지 프로그래밍 가능한 PID 온도 제어, 고정밀 0.2% 센서 정확도의 자동 압력 유지, 반복 가능한 결과를 위한 7인치 터치스크린 인터페이스를 특징으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
모델	MY24
플래튼 작동 온도	0°C ~ 500°C
가열 제어 방식	프로그래밍 가능한 PID 제어
가열 전력	3500 W
플래튼 치수	300 mm × 300 mm
플래튼 데이라이트(간격)	50 mm
최대 유압 하중	0 ~ 200 톤 (조정 가능)
압력 제어 방식	프로그래밍 가능한 자동 제어
압력 센서 정확도	전 스케일의 0.2%
압력 유지 모드	자동 보상 / 임계값 조정 가능 (예: 목표값의 ±0.5%)
사용자 인터페이스	7인치 터치스크린 컨트롤러
전원 요구 사항	220 V / 50 Hz
장비 치수	650 mm × 500 mm × 850 mm
장비 무게	550 kg