

Ct 테스트용 전고체 배터리 장치

품목 번호: BE09



소개

내경 2mm, 옵션 디스플레이, 외부 고정 장치 및 2톤 센서 통합 기능을 갖춘 소형 셀 고정 장치 평가용 CT 테스트 전고체 배터리 장치로, 실험실 연구 워크플로우에 적합합니다.

자세히 알아보기

애플리케이션	설명	주요 이점
전고체 배터리 셀 테스트	정의된 2mm 내부 고정 장치 형상과 호환되는 몰드 배열을 사용하여 CT 테스트용 소형 전고체 배터리 어셈블리를 준비합니다.	소형 연구 샘플에 대한 반복 가능한 설정 지원.
고체 전해질 연구	고체 전해질, 소형 테스트 셀 및 실험적 소재 조합과 관련된 개발 작업 중에 고정 장치를 사용합니다.	초기 단계 소재 평가를 위한 정의된 기계적 플랫폼 제공.
배터리 R&D 실험실 워크플로우	준비된 몰드를 테스트 시스템으로 옮기기 전에 고정 장치 조립이 필요한 실험실 절차에 장치를 통합합니다.	준비 과정을 간소화하고 테스트 전 불필요한 취급을 줄임.
첨단 소재 개발	고정 장치 치수, 여유 공간 및 구조적 레이아웃을 사전에 계획해야 하는 소형 소재 연구 어셈블리에 장비를 적용합니다.	장비 통합을 위한 명확하게 지정된 형상 제공.
힘 측정 테스트	테스트 절차에 힘 관련 측정 기능이 필요한 경우 옵션인 2톤 센서로 어셈블리를 구성합니다.	측정 중심의 실험실 작업을 위해 고정 장치 구성을 확장.
계측 테스트 스테이션	옵션인 디스플레이를 추가하여 구성된 테스트 고정 장치 주변에 보다 완벽한 로컬 표시 환경을 조성합니다.	실험실 운영 중 가시적인 수치 확인 용이성 향상.
맞춤형 실험실 통합	70mm 외부 직경과 109mm 구조 높이를 검토한 후 구매자가 정의한 테스트 스테이션에 고정 장치를 통합합니다.	소형 설치 공간 및 관련 장비에 대한 실용적인 계획 지원.

사양 카테고리	매개변수	값
제품 식별	품목 번호	BE09
제품 유형	장비	CT 테스트용 전고체 배터리 장치
내부 형상	내경	2 mm
고정 장치 치수	외부 고정 장치 직경	70 mm
구조적 치수	3열 구조 하단에서 상단까지의 높이	109 mm
조립 옵션	외부 고정 장치	조립 시 추가 가능
조립 옵션	디스플레이	조립 시 추가 가능
조립 옵션	센서 용량	조립 시 2톤 센서 추가 가능
테스트 준비	테스트를 위한 몰드 요구 사항	테스트를 위해 어셈블리 발송 시 몰드 1개만 필요