

전기 실험실 냉간 등방성 프레스 Cip 기계

품목 번호: PCIE



소개

킨텍의 실험실용 전기 등방성 냉간 압착기는 고급 연구를 위한 정밀도, 효율성 및 우수한 시료 품질을 제공합니다. 지금 맞춤형 모델을 살펴보세요!

자세히 알아보기

계측기 모델	PCIE-12T	PCIE-20T	PCIE-40T	PCIE-60T
압력 범위	0-12T(0-17MPa)	0-20T(0-21MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-34MPa)
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 95mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 110mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 130mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 150mm(d)
압력 게이지	디지털 디스플레이0.0-40.0MPa	디지털 디스플레이0.0-40.0MPa	디지털 디스플레이0.0-40.0MPa	디지털 디스플레이0.0-40.0MPa
최대 피스톤 스트로크(T)	40mm	40mm	50mm	50mm
압력 방식	전기 가압/수동 가압	전기 가압/수동 가압	전기 가압/수동 가압	전기 가압/수동 가압
압력 보충 방법	자동 가압/수동 저속 가압	자동 가압/수동 저속 가압	자동 가압/수동 저속 가압	자동 가압/수동 느린 가압
가드	유기 유리	유기 유리	유기 유리	유기 유리
주변 온도	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C
정압	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
정압 챔버	Φ22×70mm(M×N)	Φ30×120mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm(M×N)
외부 치수	305×430×530mm(L×W×H)	305×430×600mm(L×W×H)	355×450×710mm(L×W×H)	405×470×720mm(L×W×H)
전원 공급 장치	550W(220V/110 사용자 지정 가능)	550W(220V/110 사용자 지정 가능)	550W(220V/110 사용자 정의 가능)	550W(220V/110 사용자 정의 가능)
장비 무게	110Kg	120Kg	150Kg	200Kg