

전기 분할 실험실 냉간 등방성 프레스 Cip 기계

품목 번호: PCESI



소개

킨텍랩 전기 냉간 등방성 프레스는 균일한 압력으로 정밀한 시료 전처리를 보장합니다. 재료 과학, 제약 및 전자 분야에 이상적입니다. 지금 모델을 살펴보세요!

자세히 알아보기

기기 모델	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
압력 범위	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 160mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 200mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 200mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 290mm(d)
가압 프로세스	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간 제한 압력 해제			
압력 변환	프로그램이 시료에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.			
디스플레이	7인치 LCD 화면			
장비 보호	유기 유리 도어로 강판 보호			
정압	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
정압 챔버	Φ50×150mm(M×N)	Φ60×150mm(M×N)	Φ80×150mm(M×N)	Φ90×150mm(M×N)
실린더 스트로크(T)	50mm	50mm	50mm	50mm
공간 크기	220×400mm(M×N)	260×400mm(M×N)	280×400mm(M×N)	290×420mm(M×N)
외부 치수	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
장비 전원 공급 장치	1500W(220V/110V 사용자 지정 가능)			
장비 무게	350kg	580kg	680kg	980kg