

고속 정온 Pvc 열수축기 열수축 포장기

품목 번호: YZ24



소개

배터리 팩 필름 가공을 위한 고속 정온 PVC 열수축기 및 열수축 포장기로, 방열 기능으로 더욱 안전한 작동과 긴 수명을 보장하며 다양한 생산 환경에서 안정적인 생산 워크플로우를 지원합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
배터리 팩 PVC 필름 수축	보호 포장을 위해 준비된 조립된 배터리 팩 주변의 PVC 필름을 수축시킵니다.	배터리 팩 생산 워크플로우를 위한 전용 열 포장 단계를 제공합니다.
배터리 연구 개발	배터리 팩 조립품에 PVC 필름 열수축이 필요한 포장 시험 및 공정 개발을 지원합니다.	개발 작업 중 1-7.5 m/min의 컨베이어 이동 속도 조절이 가능합니다.
배터리 조립 라인	컨베이어 기반 열수축 스테이션으로서 배터리 조립 워크플로우에 통합됩니다.	필름 적용과 후속 처리 사이의 명확한 처리 단계를 생성합니다.
소량 배터리 생산	지정된 가열 박스와 컨베이어를 사용하여 고정된 실험실 또는 생산 구역에서 배터리 팩 배치를 처리합니다.	체계적인 배치 작업을 위해 전용 가열과 동력 제품 이송을 결합합니다.
배터리 포장 공정 검증	조절 가능한 이송 속도와 전용 가열 구역을 사용하여 PVC 필름 수축 조건을 평가하기 위한 장비를 제공합니다.	작업자가 특정 포장 재료 및 팩 형식에 적합한 작동 워크플로우를 설정하도록 돕습니다.
생산 라인 확장	이미 배터리 팩 제조 또는 포장을 수행하는 시설에 전용 PVC 필름 수축 기능을 추가합니다.	별도의 수동 가열 작업 없이 포장 공정을 확장합니다.

매개변수	사양
제품 품목 번호	YZ24
응용 분야	배터리 팩용 PVC 필름 열수축
전원 공급 장치	380V, 50Hz, 3상 4선식
총 전력 소비량	최대 10.5 KW
기계 치수	1600 H x 610 W x 2700 L mm
가열 박스 치수	250 H x 480 W x 1600 L mm
컨베이어 벨트 속도	1-7.5 m/min
가열 튜브 전력	11 KW
기계 중량	210 Kg