


## 실험실 크랙 방지 프레스 금형

품목 번호: PML



### 소개

실험실용 정밀 크랙 방지 프레스 몰드. 내구성이 뛰어난 Cr12MoV 강철, 고압 내성, 맞춤형 크기. 재료 테스트에 이상적입니다. 지금 구입하세요!

[자세히 알아보기](#)

| 기기 모델                     | PMT                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| 샘플 모양                     |                                                |
| 금형 소재                     | 합금 공구강: Cr12MoV                                |
| 압자 경도                     | HRC60-HRC62                                    |
| 샘플 크기(표준 옵션)              | Φ6mm, Φ8mm, Φ10mm, Φ15mm, Φ20mm(사용자 정의 가능 - M) |
| 캐비티 깊이                    | 40mm(사용자 지정 가능 - N)                            |
| 치수(외부)                    | Φ98*120mm(L*H)                                 |
| 무게                        | 약 5Kg                                          |
| 유압식 파워더 프레스 사이즈 호환성 다이어그램 |                                                |