

랩 볼 프레스 몰드

품목 번호: PMQ



소개

정밀한 실험실 재료 성형을 위한 고성능 볼 프레스 몰드.
금속/세라믹 압축을 위한 내구성이 뛰어난 다용도
디자인. $\Phi 3-80\text{mm}$ 사이즈 살펴보기. 지금 바로 킨텍
전문가에게 문의하세요!

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMQ	
샘플 모양		
다이 가열	합금 공구강: Cr12MoV	
압자 경도	HRC60-HRC62	
샘플 크기	$\Phi 6$ 、 $\Phi 8$ 、 $\Phi 10$ 、 $\Phi 15$ 、 $\Phi 20\text{mm}$ (M)	$\Phi 30$ 、 $\Phi 40$ 、 $\Phi 50\text{mm}$ (M)
캐비티 깊이	40mm(N)	60mm(N)
치수	$\Phi 53 \times 120\text{mm}$ (L*H)	$\Phi 88 \times 150\text{mm}$ (L*H)
무게	1.4kg	5.8kg
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램		