

## 실험실 버튼 배터리 분해 및 밀봉 몰드

품목 번호: PCKM



### 소개

킨텍의 정밀 버튼 배터리 썰링 몰드는 실험실과 생산에서 오염 없이 밀폐된 결과를 보장합니다. 내구성이 뛰어난 고성능 솔루션으로 효율성을 높이세요.

### 자세히 알아보기

| 기기 모델 | 버튼 배터리 제거 금형           | 버튼 배터리 썰링 금형           |
|-------|------------------------|------------------------|
| 분해 금형 | CR16,CR20,CR24,CR30 옵션 | CR16,CR20,CR24,CR30 옵션 |
| 분해 압력 |                        | 0.8-1.2톤               |
| 치수    | Φ60*140mm(L*H)         | Φ60X140mm(LXH)         |
| 무게    | 1.85kg                 | 1.85kg                 |

썰링 몰드 크기 다이어그램