

## 실험실 버튼 배터리 태블릿 프레스 씰링 몰드

품목 번호: PMN



### 소개

버튼 배터리 조립 및 분석을 위한 정밀 씰링 다이.  
내구성이 뛰어난 경화 강철, CR16-CR30 호환. 배터리  
무결성 및 성능 향상. 지금 구입하세요!

[자세히 알아보기](#)

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 기기 모델                | PMN                       |
| 이중 목적 금형             | 씰링, 개방 및 이중 용도            |
| 씰링 기능                | CR16, CR20, CR24, CR30 옵션 |
| 씰링 압력                | 0.8-1.2톤                  |
| 해체 기능                | CR16, CR20, CR24, CR30 옵션 |
| 해체 압력                |                           |
| 유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램 |                           |