

실험실용 실험실 원통형 프레스 금형

품목 번호: PMC



소개

실험실 샘플 준비용 정밀 원통형 프레스 몰드. 내구성이 뛰어나고 성능이 우수하며 XRF, 배터리 연구 및 재료 테스트에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 지금 바로 주문하세요!

자세히 알아보기

기술 사양	아래 세부 사양에서 특정 요구 사항에 맞는 이상적인 몰드 구성을 선택하세요. 당사의 몰드는 다양한 시료 크기와 압력에 걸쳐 일관된 성능을 제공하도록 설계되었습니다.		기기 모델	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E
PMC-F	PMC-G	금형 소재						
고속 공구강 ASSAB +17	합금 공구강: Cr12MoV	인덴터 경도						
HRC68-HRC70	HRC60-HRC62	샘플 크기	Φ3, Φ4, Φ5, Φ6 mm(M)	Φ7, 8, 9, 10, 11, 11.5, 12, 12.7, 13 mm(M)	Φ15, Φ16, Φ18, Φ20, Φ22, Φ25 mm (M)	Φ28, Φ30, Φ32, Φ35, Φ40 mm (M)	Φ50, Φ60, Φ70mm (M)	
Φ80, Φ90, Φ100mm (M)	Φ120, Φ150(M)	캐비티 깊이	20mm(N)	30mm (N)	40mm (N)	45mm(N)	55, 60, 65mm(N)	
65mm(N)	65mm(N)	치수	Φ43 * 78mm(L*H)	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ88*150mm, Φ98*180mm, Φ108*180mm(L*H)	
Φ118*150mm, Φ128*180mm, Φ138*180mm(L*H)	Φ168*180mm, Φ218*180mm(L*H)	무게	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2.9Kg	5.1Kg, 7.3Kg, 9Kg	

11.5Kg, 14Kg, 20Kg 30Kg, 40Kg [맞춤형 사이즈가 필요하신가요?](#)