

탈형 없는 실험실용 적외선 프레스 금형

품목 번호: PMI



소개

탈형 없이 높은 투과율을 달성하는 킨텍의 비분리형 몰드로 적외선 시료 준비를 간소화하세요. 분광학에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMI-A	PMI-B
샘플 모양		
다이 재료	텅스텐 카바이드	
압자 경도	HRC68-HRC85	
샘플 크기	Φ13 mm(M)	Φ7 mm(M)
캐비티 깊이	10mm(N)	5mm(N)
치수	Φ76*50*70mm(L*W*H)	Φ76*30*70mm(L*W*H)
무게	0.76Kg	0.35Kg
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램		