

실험실용 유리 코팅 플레이트 및 습식 필름 어플리케이션

품목 번호: TB14



소개

균일한 필름 준비, 안전한 샘플 고정, 안정적인 코팅 작업, 간편한 세척 및 경제적인 실험실 코팅 평가를 위한 실험실용 유리 코팅 플레이트 및 습식 필름 어플리케이션입니다. 까다로운 실험 환경에서도 신뢰할 수 있고 반복 가능한 핸들링을 제공하여 연구 워크플로우 및 재료 테스트 애플리케이션에 적합합니다.

자세히 알아보기

애플리케이션	설명	주요 이점
코팅지 준비	유리 플레이트와 제공된 클램프를 사용하여 습식 코팅 필름을 준비하는 동안 용지를 고정합니다. 110 × 180 mm, 160 × 280 mm, 230 × 340 mm 형식을 통해 다양한 용지 샘플 크기를 수용할 수 있습니다.	제어된 기관 배치를 통해 균일한 코팅 샘플을 준비할 수 있는 안정적이고 정의된 표면을 제공합니다.
실험실 습식 필름 준비	실험실 코팅 연구 및 비교 샘플 작업을 위해 평평한 유리 작업 영역에서 소형 습식 필름을 준비합니다.	복잡한 장비 없이 일관된 테스트 필름을 생산할 수 있는 간단하고 경제적인 방법을 제공합니다.
코팅 제형 평가	고정된 종이 기관에 코팅을 적용하고 유사한 작업 조건에서 준비된 샘플을 비교합니다.	반복 가능한 샘플 핸들링과 더 간단한 시각적 또는 공정 비교를 지원합니다.
검은색 플라스틱 시트 코팅	이 구성에 지정된 대로 검은색 플라스틱 시트 코팅을 위해 180 × 480 mm 형식을 사용합니다.	지정된 검은색 플라스틱 시트 애플리케이션에 적합한 더 긴 작업 영역을 제공합니다.
재료 연구 워크플로우	평평한 유리 표면, 안전한 테스트 재료 및 사용 후 쉬운 세척이 필요한 벤치탑 워크플로우에 장치를 통합합니다.	준비 방법을 접근하기 쉽고 경제적으로 유지하면서 일상적인 핸들링 효율성을 향상시킵니다.
실험실 교육 및 방법 개발	눈에 보이는 유리 표면과 수동 클램프 배열을 사용하여 기본적인 코팅 준비 및 기관 고정 절차를 시연합니다.	실험 활동 간에 코팅 과정을 쉽게 이해하고 검사하며 세척할 수 있게 합니다.

매개변수	사양
모델	TB14
제품 유형	실험실용 유리 코팅 플레이트 및 습식 필름 어플리케이션
구조	특수 플라스틱 플레이트에 고정된 유리 플레이트
유리 플레이트 두께	8 mm
유리 표면	고평탄도 유리 플레이트
지지 구조	고무 지지 구조
미끄럼 방지 디자인	고무 미끄럼 방지 발판
샘플 유지	코팅 중 테스트 용지를 고정하는 강철 클램프
클램프 설명	전기도금 클램프
작업 영역	유리 플레이트 치수와 동일

매개변수	사양
작동 방식	코팅 중 제공된 클램프로 테스트 재료 고정
세척	세척이 쉬운 유리 작업 표면

구성	유리 플레이트 크기	대상 코팅 재료
TB14 종이 코팅 구성 1	110 × 180 mm	코팅지
TB14 종이 코팅 구성 2	160 × 280 mm	코팅지
TB14 종이 코팅 구성 3	230 × 340 mm	코팅지
TB14 검은색 플라스틱 시트 구성	180 × 480 mm	검은색 플라스틱 시트 코팅