

고체 전지 및 폴리머 복합재 연구용 실험실 유압 핫프레스

품목 번호: MY25



소개

고체 전지 전해질 성형, 폴리머 멤브레인 라미네이션, 복합재 경화를 위한 컴팩트 벤치탑 유압 핫프레스입니다. 프로그래밍 가능한 PID 제어로 최대 200°C까지 가열, 최대 90톤의 정밀한 유압, 자동 압력 유지 기능을 갖추고 있습니다. 재료 과학 실험실에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
모델	MY25
플라텐 작업 온도	0 - 200 °C
가열 제어 방식	PID 프로그래밍 가능 제어
가열 출력	3500 W
플라텐 치수	300 mm × 300 mm
플라텐 개방 간격	50 mm
작업 압력 범위	0 - 90 톤
압력 제어 방식	자동 리플레니시먼트 기능이 있는 PIDS 유압 제어
압력 센서 정확도	전체 스케일의 0.2%
시스템 컨트롤러	7인치 터치 스크린 컨트롤러
전원 공급	220 V / 50 Hz
장비 치수	650 mm × 550 mm × 650 mm
장비 무게	350 kg