

고체 전지 전해질 제조용 실험실용 유압 핫 프레스

품목 번호: ZY03



소개

이 소형 고정밀 실험실용 유압 핫 프레스는 300°C까지 가열 가능한 독립식 이중 플레이트, 5톤 압력, 정밀 디지털 제어가 통합된 수냉 시스템을 갖추고 있어 고체 전지 전해질 제조, 고분자 복합 소재 라미네이션 및 막-전극 어셈블리 제작에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값 / 사양
모델	ZY03
작동 온도	0 - 300°C
온도 제어	7인치 터치 스크린 (PID 제어)
가열 방식	내장형 히터, 이중 플레이트 독립 가열
가열 용량	700W
플레이트 크기	120 x 120 mm
플레이트 개구	50 mm
작동 압력	0 - 5 톤 (50 kN)
압력 제어 정밀도	±0.05 톤 (±0.5 kN)
압력 유지	자동 압력 유지 및 자동 보충 기능
플레이트 냉각 방식	순환 수냉
치수	250 x 230 x 390 mm
무게	55 kg
전원	AC 220V, 50Hz
인증	CE