

고체 전지 연구용 실험실용 유압 핫 프레스

품목 번호: MY06



소개

이중 가열 플레이트, 프로그래밍 가능한 터치스크린, 300°C 및 5톤 압력까지 정밀한 온도 제어를 갖춘 고체 전지 연구용 소형 벤치탑 유압 핫 프레스입니다. 전해질 합성 및 전극 라미네이팅에 적합하며 자동 압력 유지 기능을 갖추고 있습니다. CE 인증을 받았습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
모델	MY06
작동 온도	0 ~ 300°C
온도 제어 정밀도	±1.5°C
가열 방식	내장형 히터, 이중 플레이트 독립 가열
컨트롤러 유형	프로그래밍 가능한 터치스크린 (온도 및 압력)
가열 전력	1600 W
플레이트 치수	120 mm × 120 mm
플레이트 개구 (간극)	55 mm
작동 압력 범위	0 ~ 5 톤 (T)
압력 제어 정밀도	±0.05 톤 (T)
압력 유지 기능	자동 압력 유지 및 자동 보상
장비 치수	350 mm × 350 mm × 580 mm
장비 무게	75 kg
전원 공급	AC 220V / 60Hz
인증	CE