

고체 전지 조립 및 첨단 소재 연구용 실험실 유압 핫 프레스 기계

품목 번호: ZY09



소개

고체 전지 조립 및 첨단 소재 연구를 위한 소형 벤치탑 실험실 유압 핫 프레스입니다. 최대 300°C까지 독립적인 이중 가열판 방식, 프로그래밍 가능한 터치스크린 제어, 자동 압력 안정화 및 급속 수냉 기능을 갖추고 있습니다. 폴리머 복합 소재, 제약 및 막 제작에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
모델	ZY09
작동 온도 범위	0 – 300 °C
가열 방식	내장형 히터, 독립적 이중 가열판 가열
가열 용량	1400 W
가열판 크기	180 × 180 mm
가열판 개방 거리 (Daylight)	50 mm
작동 압력 범위	0 – 30 T
압력 제어 정밀도	±0.15 T
압력 유지	자동 압력 유지 및 실시간 보상
냉각 시스템	순환 수냉기를 통한 급속 냉각 가열판
전원	AC 110 V / 60 Hz
컨트롤러	프로그래밍 가능한 터치스크린 온도 및 압력 컨트롤러
장비 치수	260 × 347 × 422 mm
무게	150 kg