

Xrf용 실험실 유압 펠릿 프레스 Kbr Ftir 실험실 프레스

품목 번호: PCPE



소개

킨텍 실험실 프레스 기계: 시료 전처리용 정밀 유압 프레스. 연구실을 위한 자동, 가열식, 등방성 모델입니다. 지금 전문가의 조언을 받아보세요!

자세히 알아보기

기기 모델	PCPE-20T	PCPE-30T	PCPE-40T	PCPE-60T
압력 범위	0-20T(0-28MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-33MPa)
피스톤 직경	Φ95mm(d)	Φ110mm(d)	Φ130mm(d)	Φ150mm(d)
일체형 구조	셀링 연결부 없음, 오일 누출 감소	셀링 연결부 없음, 오일 누출 감소	셀링 연결부 없음, 오일 누출 감소	셀링 연결부 없음, 오일 누출 감소
압력 게이지	디지털 디스플레이 0.00-40.00 MPa	디지털 디스플레이 0.00-40.00 MPa	디지털 디스플레이 0.00-40.00 MPa	디지털 디스플레이 0.00-40.00 MPa
최대 압력(T)	30mm(피스톤 스트로크)	40mm(피스톤 스트로크)	50mm(피스톤 스트로크)	50mm(피스톤 스트로크)
압력 안정성	≤1MPa/10분	≤1MPa/10분	≤1MPa/10분	≤1MPa/10분
가압 모드	전기/수동	전기 / 수동	전기 / 수동	전기 / 수동
보정 모드	자동/수동	자동/수동	자동/수동	자동/수동
작업대 직경	Φ105mm(D)	Φ120mm (D)	Φ140mm(D)	Φ160mm(D)
기동 수	4개	4개	4개	4개
작업 공간	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)	115×185mm(M×N)	185×250mm(M×N)
치수	245×415×415mm(L×W×H)	275×430×420mm(L×W×H)	295×450×500mm(L×W×H)	405×470×565mm(L×W×H)
전원 공급 장치	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)
무게	58Kg	72Kg	92Kg	140Kg

힘	압력
1 [톤]	1.41 [MPa]
2 [톤]	2.82 [MPa]
3 [톤]	4.23 [MPa]
5 [톤]	7.06 [MPa]
8 [톤]	11.3 [MPa]
10 [톤]	14.1 [MPa]

12 [톤]

17 [MPa]

15 [톤]

22.6 [MPa]

20 [톤]

28 [MPa]

참고: 시스템 압력 강도가 35MPa를 초과하지 않아야 하며, 그렇지 않을 경우 장비의 수명이 단축될 수 있습니다. 이 표는 예시용이며 실제 압력은 피스톤 직경에 따라 달라집니다.