

배터리 밀봉용 수동 버튼 배터리 밀봉기

품목 번호: PC2N



소개

정밀하고 경제적인 실험실 밀봉을 위한 수동 버튼 배터리 밀봉기. CR2032, LR44 배터리에 이상적입니다. 안전성을 높이고 배터리 수명을 연장합니다. 지금 구입하세요!

자세히 알아보기

기기 모델	PC-2N
압력 범위	0-2T(0-25MPa)
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 32mm(d)
압력 게이지	압력 및 압력의 이중 눈금 표시
표준 몰드	표준 CR20 시리즈 패키지 몰드
밀봉 금형	옵션 CR16, CR20, CR24, CR30 등
씰링 압력	일반적으로 0.8-1.2톤 사이
셸 제거 금형	옵션 CR16, CR20, CR24, CR30 등
셸 제거 압력	일반적으로 0.4톤 이내
전체 치수	210*165*290mm(LX*W*H)
장비 무게	12Kg

장비 크기 다이어그램