

수동 실험실 유압 프레스 실험실 펠렛 프레스

품목 번호: PCF



소개

KINTEK의 보호형 수동 실험실 유압 프레스는 내구성이 뛰어난 구조, 다양한 응용 분야 및 고급 안전 기능을 통해 안전하고 정밀한 시료 준비를 보장합니다. 실험실에 이상적입니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCF-15T	PCF-24T	PCF-30T	PCF-40T	PCF-60T
압력 범위	0-15T(0-30MPa)	0-24T(0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-34MPa)
피스톤 직경	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)	Φ150mm (d)
압력계	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시
최대 피스톤 행정	30mm	30mm	40mm	50mm	50mm
보호 커버	플렉시글라스 (폴리메틸 메타크릴레이트)	플렉시글라스 (폴리메틸 메타크릴레이트)	플렉시글라스 (폴리메틸 메타크릴레이트)	플렉시글라스 (폴리메틸 메타크릴레이트)	플렉시글라스 (폴리메틸 메타크릴레이트)
압력 안정성	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
작업대 직경	Φ90mm (D)	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)	Φ140mm (D)	Φ160mm (D)
기동 수	4개	4개	4개	4개	4개
작업 공간	80×130mm(M×N)	112×160mm(M×N)	112×160mm(M×N)	126×185mm(M×N)	185×250mm(M×N)
치수	260×175×395mm(L×W×H)	305×195×425mm(L×W×H)	305×195×425mm(L×W×H)	355×215×505mm(L×W×H)	405×240×565mm(L×W×H)
무게	42Kg	65Kg	65Kg	90Kg	120Kg

힘 (톤)	압력 (MPa)
1	0.75
3	2.2
5	3.7
10	7.5
12	9
15	11.3
20	15
30	22.5

중요: 장비 수명을 연장하려면 시스템 압력이 35MPa를 초과하지 않도록 하십시오.