

슈퍼커패시터 및 원통형 커패시터 배터리 전극 시트용 수동 리드 탭 리벳팅 기계

품목 번호: CX15



소개

원통형 커패시터, 슈퍼커패시터 및 배터리 전극 시트용 수동 리드 탭 리벳팅 기계는 조절 가능한 전극 폭, 안정적인 500W 작동 및 간편한 유지보수를 제공하여, 깨끗하고 제어된 설치 환경과 공압 공급이 필요한 실험실 및 생산 조립 워크플로우에 신뢰성을 제공합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
원통형 커패시터 리드 리벳팅	구성 요소 조립 작업 중 원통형 커패시터 제품의 리드 리벳팅.	명시된 원통형 커패시터 리벳팅 응용 분야에 맞게 제작된 장비 제공.
슈퍼커패시터 조립	수동, 공압 공급 장치가 필요한 슈퍼커패시터 리드 리벳팅 작업 처리.	조절 가능한 전극 시트 폭으로 정의된 슈퍼커패시터 조립 단계 지원.
배터리 전극 시트 리드 리벳팅	후속 셀 관련 조립 작업 전 배터리 전극 시트와 관련된 리드 리벳팅.	제조업체 요구 사항에 따른 전극 시트 폭 조절 수용.
배터리 연구 및 개발	배터리 R&D 환경에서 전극 시트 준비를 위한 제어된 리드 리벳팅 작업 지원.	간단한 조작과 명확하게 지정된 전력, 공기 공급원 및 설치 요구 사항 결합.
커패시터 개발 실험실	개발 활동 중 해당 원통형 커패시터 및 슈퍼커패시터 구성 요소에 대한 수동 리벳팅 작업 수행.	편리한 유지보수와 안정적인 성능으로 반복적인 실험실 처리 작업에 적합.
전극 구성 요소 준비	정의된 워크플로우의 일부로 리드 리벳팅이 필요한 해당 전극 시트 구성 요소 준비.	적절한 제어 환경에서 전용 수동 리벳팅 스테이션을 구축하도록 지원.

항목	사양
현장 식별자	CX15
용도	원통형 커패시터, 슈퍼커패시터 및 배터리 전극 시트의 리드 리벳팅용 장비
작동 모드	수동 리드 리벳팅
전극 시트 폭	제조업체 요구 사항에 따라 조절 가능
전원 공급	AC220V / 50Hz
전력	500W
공기 공급원	5-8kg/cm ²
제품 치수	500×400×1200mm
무게	50KG
설치 환경: 습기 및 먼지	물방울, 증기, 먼지 또는 유성 먼지가 없는 곳에 설치
설치 환경: 가스 및 액체	부식성 또는 인화성 가스나 액체가 없는 곳에 설치
설치 환경: 공기 중 오염 물질	부유 먼지나 금속 입자가 없는 곳에 설치
설치 환경: 안정성	진동이 없는 견고한 장소에 설치
설치 환경: 전기 간섭	전자기 노이즈 간섭이 없는 곳에 설치