

고체 전지 제조용 프로그래밍 가능한 실험실 유압 핫 프레스

품목 번호: MY01



소개

75톤 압력, 프로그래밍 가능한 압력 제어, 최대 300°C 이중 구역 가열 기능을 갖춘 유압 핫 프레스로, 고체 전지 전해질 압착, 폴리머 복합 재료 경화, 전극 적층에 이상적이며 자동 압력 보상, 조절 가능한 램프 속도, 수냉, 사용자 정의 옵션, CE 인증을 특징으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

기술 파라미터	사양
모델	MY01
최대 힘	75 톤 (750 kN)
압력 제어 방식	램프 속도 기능이 있는 프로그래밍 제어
압력 제어 정밀도	풀 스케일의 $\pm 0.5\%$
압력 보상	자동 유지 및 보충
가열판 작동 온도	0°C ~ 300°C
가열판 가열 제어	독립적 이중 가열판 가열, 램프 속도 기능이 있는 PID 프로그래밍
가열판 치수	500 mm × 500 mm
가열판 개방 거리 (Daylight)	100 mm
가열판 냉각 방식	순환 수냉
전원 공급	110V / 60Hz
설치 치수	1200 mm × 800 mm × 1550 mm
장비 무게	약 1300 kg