

## 고체 전지 제조용 프로그래밍 가능한 실험실 유압 핫 프레스

품목 번호: MY01



### 소개

75톤 압력, 프로그래밍 가능한 압력 제어, 최대 300°C 이중 구역 가열 기능을 갖춘 유압 핫 프레스로, 고체 전지 전해질 압착, 폴리머 복합 재료 경화, 전극 적층에 이상적이며 자동 압력 보상, 조절 가능한 램프 속도, 수냉, 사용자 정의 옵션, CE 인증을 특징으로 합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 기술 파라미터              | 사양                                    |
|----------------------|---------------------------------------|
| 모델                   | MY01                                  |
| 최대 힘                 | 75 톤 (750 kN)                         |
| 압력 제어 방식             | 램프 속도 기능이 있는 프로그래밍 제어                 |
| 압력 제어 정밀도            | 풀 스케일의 $\pm 0.5\%$                    |
| 압력 보상                | 자동 유지 및 보충                            |
| 가열판 작동 온도            | 0°C ~ 300°C                           |
| 가열판 가열 제어            | 독립적 이중 가열판 가열, 램프 속도 기능이 있는 PID 프로그래밍 |
| 가열판 치수               | 500 mm × 500 mm                       |
| 가열판 개방 거리 (Daylight) | 100 mm                                |
| 가열판 냉각 방식            | 순환 수냉                                 |
| 전원 공급                | 110V / 60Hz                           |
| 설치 치수                | 1200 mm × 800 mm × 1550 mm            |
| 장비 무게                | 약 1300 kg                             |