

실험실 테스트 관찰을 위한 원격 중앙 집중식 제어 시스템

품목 번호: DA12



소개

200만 화소 뷰포트 카메라, I5 컴퓨터, 8G 메모리, 1T 저장 공간, 중앙 제어실 버튼 세트 및 AC 220V 3KW 전원을 갖춘 원격 중앙 집중식 제어 시스템으로, 중앙 제어실에서 시각적 샘플 상태 관찰이 필요한 테스트 환경에서 문서화된 테스트 관찰을 지원합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
배터리 셀 연구 테스트	배터리 관련 실험실 테스트 중 장비 관찰 창을 통해 가시적인 샘플 상태를 관찰합니다.	장비 위치에서 지속적인 직접 관찰 없이도 기록된 시각적 관찰을 지원합니다.
첨단 소재 평가	가시적 상태가 테스트 과정과 관련된 실험실 평가를 거치는 샘플을 모니터링합니다.	관찰 창에 정의된 카메라 기반 관찰 지점을 제공합니다.
열 처리 관찰	열 또는 공정 테스트 중 관찰 창이 장착된 장비 내 표본의 가시적 상태를 기록합니다.	테스트 샘플 관찰을 중앙 집중식 모니터링 구성으로 가져옵니다.
세라믹 소재 연구	시각적 상태 확인이 필요한 연구 절차 중에 세라믹 테스트 조각을 관찰합니다.	제어실 설정에서 샘플 상태의 문서화된 보기를 지원합니다.
분말 야금 개발	창 기반 샘플 관찰이 필요한 실험실 개발 시험 중에 표본을 모니터링합니다.	샘플 관찰 위치를 전용 모니터링 제어 컴퓨터와 연결합니다.
학술 실험실 실험	대학 또는 기관 연구 환경에서 테스트 샘플 상태의 감독된 관찰 및 기록을 지원합니다.	작업자 및 연구 팀을 위한 지정된 중앙 집중식 배열을 제공합니다.
재료 과학 테스트 시설	제어된 테스트 워크플로우 중에 가시적인 샘플 동작을 관찰하고 기록하기 위해 카메라 시스템을 사용합니다.	카메라 관찰과 버튼 제어를 조직화된 설치 내에서 통합합니다.

매개변수	사양
품목 번호	DA12
제품 기능	테스트 샘플 상태 관찰 및 기록용 카메라 시스템
카메라	200만 화소, 장비 관찰 창 앞에 설치
모니터링 제어 컴퓨터	브랜드 컴퓨터, I5, 메모리 8G + 저장 공간 1T
전원 공급 장치	AC 220V 3KW
중앙 제어	버튼 1세트 장착, 제어실에 통합
캐비닛 색상	RAL7035 옐로우 텍스처 표면