

고체 전지 및 고분자 복합재 실험용 유압식 핫 프레스

품목 번호: ZY08



소개

고체 전지 및 고분자 복합재료 가공을 위해 설계된 벤치탑 실험실 유압식 핫 프레스입니다. 최대 300°C의 정밀 온도 제어, 듀얼 존 히팅, 균일한 박막 및 펠릿 제조를 위한 30톤 유압을 제공합니다. 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

기술 매개변수	사양 / 값
모델	ZY08
플래튼 치수	300 mm × 300 mm
작동 압력 범위	0 – 30톤 (0 – 300 kN)
압력 제어 정밀도	±0.5 MPa
압력 유지 및 보상	수동 유압 (선택적 자동 압력 안정화 밸브 옵션)
플래튼 작동 온도	실온 ~ 300 °C
가열 출력	2 × 1500 W
플래튼 냉각 방식	순환 수냉각 (외부 물 냉각기 호환)
전원 공급	220-230 V / 50 Hz
장비 치수	458 mm × 480 mm × 466 mm
무게	260 kg