

전고체 배터리 전해질 및 전극 개발 실험실용 유압 핫 프레스

품목 번호: ZY02



소개

전고체 배터리 전해질 및 전극 개발을 위해 설계된 소형 벤치탑 유압 핫 프레스입니다. 듀얼 가열 플래튼, 수냉식 냉각 시스템, 터치스크린 인터페이스를 통한 자동 압력 제어 기능을 갖추어 최대 300°C까지 정밀한 온도 제어가 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
모델	ZY02
작동 압력 범위	0 ~ 40톤 (0~40T)
압력 제어 정확도	±0.1톤
압력 유지 및 보정	자동 실시간 유지 및 자동 미세 보정
플래튼 작동 온도	0°C ~ 300°C
가열 전력	1800W
플래튼 치수	200 mm × 200 mm
플래튼 간격(Daylight)	< 50 mm
플래튼 냉각 방식	순환식 수냉 냉각
온도 제어 인터페이스	7인치 터치스크린
전원 공급	220V / 50Hz
설치 치수 (W × D × H)	950 mm × 470 mm × 525 mm
장비 중량	220 kg