

고체 전지 전해질 및 고분자 복합재 실험실용 핫 프레스 장비

품목 번호: MY17



소개

고체 전지 전해질 펠렛 제조 및 고분자 복합재 경화를 위한 컴팩트한 고정밀 열가압 시스템입니다. 최대 300°C까지 이중 독립 프로그래밍 가능 가열 및 최대 2톤의 정밀 압력 제어를 갖춘 무유 서보 드라이브 방식으로, 클린룸 연구 환경에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
모델	MY17
작동 압력 범위	0 ~ 2 T (서보 모터 구동)
압력 제어 방식	프로그래밍 가능 압력 / 압력 유지 제어
압력 제어 정확도	±2 kg
플래튼 가열 온도 범위	0 ~ 300 °C
가열 제어 시스템	이중 플래튼 독립 프로그래밍 제어, 램프 속도 제어 포함
정격 가열 출력	1500 W
가열 플래튼 치수	150 × 150 mm
가열 플래튼 간격	50 mm
컨트롤러 유형	7인치 터치스크린 컨트롤러
플래튼 냉각 방식	순환 수냉식
전원 요구 사항	AC 230V / 50Hz
인증	CE