

고체 전지 실험실용 유압식 핫 프레스

품목 번호: MY10



소개

고체 전지 연구를 위한 정밀 실험실용 유압식 핫 프레스. 서보 구동 0-4톤 압력, 최대 300°C 듀얼 플레이트 독립 가열, 능동 수냉식 냉각, 7인치 터치스크린 제어 기능. 전해질 및 전극 제조에 이상적. 재현 가능한 결과를 위한 오일 프리 작동 보장.

자세히 알아보기

매개변수	사양
모델	MY10
플레이트 작업 온도	0 - 300 °C
가열 제어	듀얼 플레이트 독립 프로그래밍 제어 (가열 속도 포함)
가열 출력	1500 W
플레이트 치수	150 × 150 mm
플레이트 간격 (테이라이트)	50 mm
작업 압력 범위	0 - 4 T (서보 모터 구동)
압력 제어 방식	프로그래밍 가능 압력 및 자동 압력 유지
압력 제어 정확도	±2 kg
압력 보상	자동 실시간 재가압
컨트롤러	7인치 터치스크린 PLC 컨트롤러
플레이트 냉각 방식	순환수 냉각
전원 요구 사항	AC 230V / 50Hz