

고체 전지 연구실용 유압식 핫 프레스 장비

품목 번호: MY22



소개

고체 전지 연구를 위해 설계된 컴팩트한 벤치탑 유압식 핫 프레스 장비로, 최대 300°C까지의 듀얼 존 독립 가열, 자동 보충 기능이 있는 프로그래머블 압력 제어, 빠른 사이클 타임을 위한 통합 수냉식 시스템을 특징으로 하며, 전해질 제조 및 전극 적층에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
모델	MY22
플래튼 치수	180 × 180 mm
플래튼 개방 높이	50 mm
가압력 범위	0 ~ 25 톤 (T)
압력 제어 정확도	±0.1 톤
압력 유지 모드	자동 압력 보상/보충 기능이 있는 프로그래머블 자동 압력 유지
온도 범위	실온 ~ 300 °C
온도 제어	램프 속도 설정이 가능한 듀얼 플래이트 독립 프로그래머블 가열/보온 제어
가열 출력	2,500 W
플래튼 냉각 방식	순환 수냉식
컨트롤러	7인치 터치스크린 패널
전원 공급	220 V / 50 Hz 또는 110 V / 60 Hz (지역 전기 표준에 따라 선택)
외부 치수	335 × 410 × 625 mm
장비 중량	180 kg