


전고체 배터리 연구용 실험실 유압 핫 프레스

품목 번호: ZY14



소개

이 실험실용 유압 핫 프레스는 전고체 배터리 연구를 위한 정밀한 온도 및 압력 제어를 제공합니다. 최대 300°C의 이중 가열 플레이트, 10톤의 압력, 급속 열 안정화를 위한 일체형 수냉 시스템, 7인치 터치스크린 및 자동 압력 유지 기능을 갖추고 있습니다.

자세히 알아보기

기술 매개변수	사양 값
모델	ZY14
플레이트 작동 온도	상온 ~ 300°C
가열 전력	2800 W
플레이트 치수	200 × 200 mm
테이라이트 (플레이트 개방)	50 mm
작동 압력 범위	0 - 10 톤 (약 0 - 100 kN)
압력 제어 정밀도	±0.1 톤 (±1 kN)
압력 유지 기능	실시간 미세 보상이 포함된 자동 압력 유지
플레이트 냉각 방식	순환 수냉
전원 공급	AC 110V / 60Hz
컨트롤러 인터페이스	7인치 터치스크린 디스플레이
물리적 치수	320 × 290 × 420 mm
순 중량	100 kg