

Ftir용 Xrf Kbr 플라스틱 링 분말 펠릿 프레스 금형

품목 번호: PMXP



소개

정밀한 시료 제작을 위한 플라스틱 링이 장착된 XRF 분말 펠릿 프레스 금형입니다. 내구성 있는 합금 공구강 구조로 균일한 펠릿을 얻을 수 있습니다. 주문 제작 규격도 가능합니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PMXP
시료 프레스 형상	
가열 온도	상온 - 300°C (참고: 가열식 실험실 프레스 또는 가열식 금형 변형 모델용)
금형 재질	합금 공구강
시료 크기	Φ25mm (d)
시료 두께	15, 25, 50, 100, 250, 500 μm (6개의 정량 링 사용)
외부 치수	200*60mm (D*H)
전원 공급	220V/300W (참고: 관련 가열식 프레스 또는 가열식 금형 변형 모델에 해당)
치수 도면	